

CEPILLOS PBT

Las fibras de PBT poseen una excelente recuperación elástica, así como una óptima resistencia a la abrasión, a los productos químicos y a los rayos ultravioletas.



CEPILLOS para TANQUES10''



Cepillos fabricados con materiales adecuados para estar en *contacto directo con alimentos*, para *lavado de tanques y marmitas, contenedores y pipas (tanques de transporte de líquidos)*, con block de polipropileno estructural de 6'' de longitud (10'' longitud total) y fibra de PBT de **baja rigidez** en el caso de los cepillos **código 4801**, y **rigidez media** en el caso de los cepillos **código 4802**, de 1 3/4'' de longitud.

Cuenta con 3 perforaciones roscadas en diferentes ángulos y maximizar su efectividad al momento del tallado.

El cepillo con código 4812NW corresponde a la versión con fibra de Nylon.* Al cambiar el color de la fibra se anexan las siguientes letras al código general:

+	COLORES							
CÓDIGO	W	C	T	R	G	Y	B	P

RIGIDEZ	CÓDIGO	MEDIDAS DE LA PIEZA	PESO APROX.	PIEZAS X CAJA	MEDIDAS CAJA	PESO CAJA	PZAS. X PALLET	PIEZAS X CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO
BAJA	4801	25.0 x 6.2 x 6.4 cm	0.55 k	2	25.4 x 20.5 x 14.4 cm	1.182 k	650	3250
MEDIA	4802	25.0 x 6.2 x 6.4 cm	0.55 k	2	25.4 x 20.5 x 14.4 cm	1.182 k	650	3250

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
B	E	B	E	I	I	B	E	I	E

RESISTENCIA TÉRMICA*

DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80 °C	120 °C	130 °C	190 °C

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
E	E	E	B	E	B	E	E	E	E	B	E

USOS SUGERIDOS:

Su resistencia al calor hace de este cepillo la **herramienta ideal** cuando se necesita trabajar con **agua caliente**. Por su forma, su uso resulta ideal para el lavado de *pipas, contenedores, marmitas y cisternas*.

CONTRAINDICACIONES:

N/A

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Este cepillo puede ser utilizado con cualquier bastón de nuestra línea, sin embargo recomendamos su uso con bastón de fibra de vidrio punta metálica (1905-F) o el bastón de fibra de vidrio con punta de plástico (1906-F) los cuales son muy ligeros y le permiten una correcta codificación de alta higiene.

- E EXCELENTE
- B BUENA
- S SUFICIENTE (*exposiciones intermitentes no le afectan*).
- I INSUFICIENTE
- N/A NO APLICA

(Para condiciones específicas de uso de cada producto por favor contacte a nuestros asesores.)



*Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante.

Los datos expuestos en este documento aparecen sólo con fines ilustrativos y pueden variar sin previo aviso.